




Philips NULL
Auscultadores sem fios
Bluetooth®

Diafragmas de 40 mm/posterior
fechada
Over-ear



TAPH802BK

Design elegante. 30 horas de reprodução

Auscultadores sem fios com áudio de alta resolução

Onde quer que vá. Estes auscultadores over-ear sem fios tornam as suas viagens mais agradáveis com um som equilibrado e detalhado e até 30 horas de reprodução. Se precisar de um tempo de reprodução superior, o carregamento rápido oferece-lhe entre 2 e 6 horas de energia adicional

Sensação e aspeto fantásticos. Reprodução de longa duração

- 30 horas de reprodução. Para todas as viagens.
- Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm
- Design flexível
- Som detalhado. Graves potentes
- Conforto perfeitamente afinado

Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais

- Carga ultrarrápida. Carregue durante 5 minutos, obtenha 2 horas de reprodução
- Carga rápida. Carregue durante 15 minutos, obtenha 6 horas de reprodução
- Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
- Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas

Um som que vai adorar

- Excelente isolamento passivo de ruído. Deixe-se envolver
- Porta de entrada de cabo para reprodução com fios
- Áudio de alta resolução. Ouça todos os detalhes

PHILIPS

Especificações

Design

- Cor: Preto

Acessórios

- Cabo USB
- Cabo áudio

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versão Bluetooth: 4,2
- Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades

- Controlo do volume
- Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, Alternar entre 2 chamadas, Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Alternar entre chamada e música

Potência

- Tipo de pilha: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 30 hr
- Recarregável
- Tempo em espera: 200* horas
- Tempo conv.: 30* horas

Som

- Sistema acústico: Fechado

- Diafragma: PET
- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 98 dB
- Diâmetro da coluna: 40 mm

Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 10189 0
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,5 x 25 x 7 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- Peso bruto: 0,588 kg
- Peso líquido: 0,26 kg
- Tara: 0,328 kg

Embalagem exterior

- GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Embalagem exterior (C x L x A): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 2,187 kg
- Peso líquido: 0,78 kg
- Tara: 1,407 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20046 3

Destaques

30 horas de reprodução

Estes auscultadores estão à altura das suas deslocações diárias mais exigentes. O carregamento demora apenas 1,5 horas e proporciona-lhe 30 horas de reprodução ou de conversação. Os dois níveis de carregamento disponíveis, o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido, oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução, para que possa ouvir música de segunda a sexta-feira e mais além.

Som detalhado. Graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média

Design dobrável diferente

Estes auscultadores sem fios apresentam proteções dos ouvidos macias que se dobram facilmente em dois formatos. Dobre-os totalmente para guardar numa gaveta do escritório. Em alternativa, dobre-os totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe nos bolsos de casacos e em sacos.

Carga rápida.

Os dois níveis de carregamento disponíveis, a carga ultrarrápida e a carga rápida, oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução, para que possa continuar a ouvir música de segunda a sexta-feira e não só.

Carga ultrarrápida.

Caso necessite de ainda mais potência, 5 minutos de carga são suficientes para obter mais 2 horas de reprodução.

Cancelamento de ruído e eco

Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.

Botão multifunções.

Controle facilmente música e chamadas através do botão multifunções. Não gosta da faixa atual? Avance-a premindo durante uns segundos. Pretende rejeitar uma chamada e continuar a ouvir música? Um simples toque num botão e já está.

Aro para a cabeça macio e ajustável.

As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.

Isolamento passivo de ruído

Cria um isolamento passivo do ruído externo.

Áudio de alta resolução

Pianos resplandecentes. Rock intenso. Independentemente das suas preferências, os auscultadores de áudio de alta resolução irão ajudá-lo a sentir todo o impacto de cada nota. Sempre que estiverem ligados a uma fonte de alta resolução, irá tirar o máximo partido de um áudio sem quaisquer perdas que é gravado a uma taxa de amostragem mais elevada do que os CD para garantir um desempenho brilhante e realista.



Data de publicação
2021-09-24

Versão: 7.2.5

12 NC: 8670 001 62449
EAN: 48 95229 10189 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Os resultados reais podem variar