




Philips NULL
Auscult. over-ear s/ fios c/
áudio de alta resolução

Diafragmas de 40 mm/posterior
fechada
Over-ear



TAPH805BK

Controle o silêncio

Auscultadores over-ear sem fios com cancelamento ativo de ruído

Ouçã a sua música e não a chuva. Pode controlar a função de cancelamento ativo de ruído nestes auscultadores over-ear sem fios para se adequarem a cada situação. Com 30 horas de tempo de reprodução e carregamento rápido e flexível, está a postos para viajar

Sensação e aspeto fantásticos. Reprodução de longa duração

- Cancelamento ativo de ruído (ANC). Deixe-se envolver pela música
- 30 horas de reprodução ou conversação (25 horas com ANC ligado)
- Design totalmente dobrável compacto. Arrumação fácil
- Aro para a cabeça macio e ajustável. Almofadas macias para as orelhas

Um som que vai adorar

- Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm. Som detalhado
- Áudio de alta resolução. Ouça todos os detalhes
- Porta de entrada de cabo para reprodução com fios

Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais

- Carga ultrarrápida. Carregue durante 5 minutos, obtenha 2 horas de reprodução
- Carga rápida. Carregue durante 15 minutos, obtenha 6 horas de reprodução
- Controlo tátil. Deslize, toque e prima para um controlo fácil
- Assistente de voz. Organize o seu dia em movimento
- Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido

PHILIPS

Especificações

Design

- Cor: Preto

Acessórios

- Cabo USB
- Adaptador para avião
- Cabo áudio
- Estojó de viagem

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Formato de transmissão: SBC
- Versão Bluetooth: 5,0
- Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades

- Controlo do volume
- Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, Alternar entre 2 chamadas, Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Alternar entre chamada e música

Potência

- Tipo de pilha: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 30 hr
- Recarregável
- Tempo em espera: 200* horas
- Tempo conv.: 30 h

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET
- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 90 dB
- Diâmetro da coluna: 40 mm

Embalagem exterior

- GTIN: 1 48 95229 10190 3
- Embalagem exterior (C x L x A): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 2,608 kg
- Peso líquido: 0,834 kg
- Tara: 1,774 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10190 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Peso bruto: 0,75 kg
- Peso líquido: 0,278 kg
- Tara: 0,472 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20047 0

Destaques

30 horas de reprodução em todas as viagens

Em qualquer viagem, estes auscultadores estão à altura das suas necessidades. Um único carregamento demora apenas 2 horas. Tire partido de 30 horas de reprodução (ou conversação) com o cancelamento ativo de ruído desligado e 25 horas com a funcionalidade ligada. Os dois níveis de carregamento disponíveis – o carregamento ultrarrápido e o carregamento rápido – oferecem-lhe 2 ou 6 horas adicionais de reprodução.

Música ou silêncio.

Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver em movimento, pode ouvir as suas músicas e manter-se atento aos barulhos da rua no modo de perceção.

Conforto perfeitamente afinado

De listas de música a podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio estão perfeitamente afinados para produzir graves profundos e frequências nítidas da gama média. As almofadas macias das proteções dos ouvidos tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola de forma passiva o ruído externo. O aro para a cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que significa que estes auscultadores nunca ficarão presos no cabelo.

Design flexível

Estes auscultadores sem fios apresentam proteções dos ouvidos macias que se dobram facilmente em dois formatos. dobre-os totalmente para guardar numa gaveta do escritório. Em alternativa, dobre-os totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que cabe nos bolsos de casacos e em sacos.

Áudio de alta resolução

Pianos resplandecentes. Rock intenso. Independentemente das suas preferências, os auscultadores de áudio de alta resolução irão ajudá-lo a sentir todo o impacto de cada nota. Sempre que estiverem ligados a uma fonte de alta resolução, irá tirar o máximo partido de um áudio sem quaisquer perdas que é gravado a uma taxa de amostragem mais elevada do que os CD para garantir um desempenho brilhante e realista.

Inteligente. À distância de um toque.

Controle o volume deslizando para cima ou para baixo no painel de controlo tátil da estrutura auricular. Ative ou desative o cancelamento ativo de ruído com um único toque. Em alternativa, ative o modo de perceção para ouvir mais do mundo à sua volta enquanto continua a reproduzir música. O microfone incorporado com cancelamento de eco mantém o som nítido enquanto caminha.

Assistente de voz

Organize o seu dia sem pegar no telemóvel. Um simples toque no aro para a cabeça ativa o assistente de voz. Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de música e muito mais.



Data de publicação
2021-09-15

Versão: 12.2.5

12 NC: 8670 001 62451
EAN: 48 95229 10190 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Os resultados reais podem variar